

Verwerkingsinstructie:

1. Reinig het glasoppervlak met afwasmiddel of Marabu-reiniger zodat deze vrij is van stof en vet. Voor het schilderen de reinigerresten goed wegspoelen.
2. Roer alle kleuren en vooral de 6 effectkleuren goed door, want kleurpigmenten nestelen zich in het glas - niet schudden!
3. Verf het oppervlak zoals gewenst (zie ook glasschildertechnieken).
4. Was de borstel direct na gebruik uit met Marabu Cleaner.
5. De verf is na 30 minuten stofdroog, het duurt tot 48 uur om volledig te drogen. Na een droogtijd van 30 minuten kan de grondige droging worden verkort door 20 minuten in de oven op 80 ° C te drogen. De hoge weerstand van de kleur wordt bij beide droogmethoden gelijkelijk verkregen. Als de verf volledig droog is, is hij veegvast.

Meanderen, oppervlaktetoepassing

De glaskleur wordt gedept op bijzonder fijne oppervlakken met een delicaat verloop. Om dit te doen, dep de kleur lichtjes op met de Marabu deppende spons, wacht even en dep er dan weer zonder kleur overheen. Dit vermijdt luchtballen. De punttechniek kan ook met meerdere kleuren worden gebruikt. **Airbrush met Marabu Glass Art**

Spuitverf!

De airbrush-techniek met Marabu-kleuren biedt u geweldige ontwerpopties op verschillende oppervlakken - van papier, hout en handwerkmaterialen tot glas en porselein tot textiel en zijde.

Traploze kleurverlopen of scherpe contouren kunnen perfect worden geïmplementeerd met behulp van spraytechnologie en fotografisch nauwkeurige weergaven worden bereikt met behulp van speciale effecten zoals metaalglans of spiegelreflecties. De verf wordt gemengd met de luchtstroom in het spuitpistool en door constante beweging in extreem dunne verflagen aangebracht. Door de spuitmondopening, de afstand tot het schilderoppervlak of het gebruik van stencils te variëren, zijn er nauwelijks grenzen aan uw artistieke vrijheid.

Algemene verwerkingsinformatie:

Let op onze kleurtype-specifieke informatie over airbrush-technologie.

Nadere informatie:

- Voor gebruik de kleuren goed roeren en eventueel zeven
- De verdunner moet afgestemd zijn op de kleur en het oppervlak - In principe moeten de kleuren zo vloeibaar zijn dat ze door een theezeefje vloeien
- Het oppervlak moet vrij van stof en vet
- Werkplek Goed ventileren en beschermen tegen spuitnevel
- Bij het wisselen van kleur het spuitpistool afspoelen met het juiste reinigingsmiddel - bij de watergedragen Marabu verven is dit gewoon water
- Na gebruik zorgvuldig reinigen gereedschap met het juiste reinigingsmiddel
- Voorafgaande tests uitvoeren

Kleurlocaties specifieke opmerkingen over de airbrushtechniek: airbrush met Marabu GlasArt

nozzle maat: vanaf 0,2 mm

Druk: 2,5 bar vanaf

verdunding: 3 delen kleur op 1 deel reiniger Marabu & verdunner

reinigen van gereedschap: met Marabu reiniger & verdunner

met betrekking tot de opgegeven waarden van spuitdopmaat, inktviscositeit en druk zijn richtwaarden die op elkaar moeten worden

afgestemd.**Omgekeerd glas schilderen**

De klassieke contourschildering komt nog beter tot zijn recht wanneer deze achter glas wordt aangebracht. Achter glas verschijnen de motieven nog dieper en duidelijker.**Contour schilderij glas**

Glas in lood is eenvoudig! Bevestig een sjabloon achter het glas en trek de contouren over met Marabu Relief Paste. Zodra de contouren zijn opgedroogd, kun je het motief schilderen met Marabu Glass en een fijne synthetische haarborstel.**Scratch-techniek**

Vooral in gestippelde gebieden kun je een wattenstaafje of een tandenstoker gebruiken om patronen en motieven in de natte verf te krassen.**Stempelen op porselein en glas**

Marabu biedt een breed assortiment aan mini-stempels. Uitstekend geschikt voor schilderen op glas en porselein. Op elke mini-stempelpakking vindt u gedetailleerde instructies. **Contourtechniek met de reliëfpasta**

Met de Marabu Relief Paste kun je vanuit de tube fijne contouren tekenen op glas en porselein. Zodra de contouren zijn opgedroogd, wordt het motief ingeschilderd met Marabu Glas, GlasArt of Porselein. **Fijne versieringen uit de buis**

Fijne decoraties, geschriften, vormen, punten of lijnen in 14 geweldige kleuren creëren speciale effecten op glas en porselein.